

Technisch gegevensblad

Sensor-module

Art.-nr.: 520145

AC-SCM7U-BT-L

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 335, MLD 535
---------------	---

Elektrische gegevens

Isolatie weerstand, min.	10.000.000.000 Ω
Stroombelasting, max.	1 A

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U _B	24 V, DC, -20 ... 20 %
---------------------------------	------------------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	7 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	Lokale interface
	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	500 mm
Materiaal mantel	PUR
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 2

Functie	Lokale ingang muting-sensor 1
Type aansluiting	Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat	MS1
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 3

Functie	Lokale ingang muting-sensor 2
Type aansluiting	Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat	MS2
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 4

Functie	Lokale ingang muting-sensor 3
Type aansluiting	Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat	MS3
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 5

Functie	Lokale ingang muting-sensor 4
Type aansluiting	Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat	MS4
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 6

Functie	Aansluiting externe muting signaallamp
Type aansluiting	Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat	LMP
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 7

Functie	Aansluiting start-/muting-restart toets
Type aansluiting	Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat	RES
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	30 mm x 23,9 mm x 196 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	PA 6
Nettogewicht	210 g
Kleur behuizing	zwart
Type bevestiging	Montageplaat met L-hoekprofiel

Bediening en display

Type weergave	LED
Aantal LED's	6 St.

Omgevingsgegevens


Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 80 °C
------------------------------	---------------

Technische gegevens

Douanetariefnummer	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ECLASS 15.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



AC-SCM7U

AC-SCM7U-BT

AC-SCM7U-BT-L

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Lokale interface
Type aansluiting	Verbinding naar het apparaat
Kabellengte	Kabel met ronde stekker
Materiaal mantel	500 mm
Kabelkleur	PUR
Aderdoorsnede	zwart
Schroefdraadmaat	2 mm²
Type	M12
Materiaal	male
Aantal polen	Metaal
Codering	8 -polig
	A-gecodeerd

Aansluiting op MLD


Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing
1	MS3
2	+24 V
3	MS2
4	MS1
5	RES/LMP
6	MS4
7	0 V
8	n.c.




Aansluiting 2		MS1
Functie	Lokale ingang muting-sensor 1	
Type aansluiting	Ronde stekker	
Schroefdraadmaat	M12	
Type	female	
Materiaal	Metaal	
Aantal polen	5 -polig	
Codering	A-gecodeerd	

Pin	Pintoewijzing
1	+24 V
2	n.c.
3	0 V
4	MS1
5	n.c.



Aansluiting 3		MS2
Functie	Lokale ingang muting-sensor 2	
Type aansluiting	Ronde stekker	
Schroefdraadmaat	M12	
Type	female	
Materiaal	Metaal	
Aantal polen	5 -polig	
Codering	A-gecodeerd	

Pin	Pintoewijzing
1	+24 V
2	n.c.
3	0 V
4	MS2
5	n.c.




Aansluiting 4		MS3
Functie	Lokale ingang muting-sensor 3	
Type aansluiting	Ronde stekker	
Schroefdraadmaat	M12	
Type	female	
Materiaal	Metaal	
Aantal polen	5 -polig	
Codering	A-gecodeerd	

Elektrische aansluiting

Pin Pintoewijzing

1	+24 V
2	n.c.
3	0 V
4	MS3
5	n.c.




Aansluiting 5

MS4

Functie	Lokale ingang muting-sensor 4
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Pin Pintoewijzing

1	+24 V
2	n.c.
3	0 V
4	MS4
5	n.c.




Aansluiting 6

LMP

Functie	Aansluiting externe muting signaallamp
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Pin Pintoewijzing

1	n.c.
2	LMP
3	0 V
4	RES/LMP
5	n.c.




Aansluiting 7

RES

Functie	Aansluiting start-/muting-restart toets
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing
1	+24 V
2	RES/LMP
3	n.c.
4	RES/LMP
5	n.c.



Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	geel, permanent aan	Status muting-sensor
2	geel, permanent aan	Status muting-sensor
3	geel, permanent aan	Status muting-sensor
4	geel, permanent aan	Status muting-sensor
5	geel, permanent aan	Status muting-signaallamp
6	geel, permanent aan	Status muting-start-taster

Toebehoren

Muting - signaallampen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135453	M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200	Muting signaallamp	Lichtmiddel: LED/24V Beschermingsgraad: IP 66 Goedkeuringen: c UL US, CE
	50135452	M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200	Muting signaallamp	Lichtmiddel: LED/24V Beschermingsgraad: IP 66 Goedkeuringen: c UL US, CE

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.