

Karta danych technicznych System montażowy

Nr art.: 50117252

BTU 300M-D12

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

zawarty	2 szt. śruby M4 x 20
	2 szt. śruby M4 x 25
	4 szt. podkładki
Odpowiednie dla grupy produktów	Czujniki przełączające, prostopadłościenne
Przeznaczony dla	Optyczne czujniki odległości
	Czujniki serii 10
	Czujniki serii 25C
	Czujniki serii 46B
	Czujniki serii 46C
	Czujniki serii 8
	ODSL 9

Dane mechaniczne

Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu	Aluminium
	Stal, ocynkowana
Masa netto	59 g
Wersja elementu mocującego	System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	dla pręta okrągłego 12 mm
	Mocowanie zaciskowe z blachy
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia	przeznaczony dla śrub M4
	przykręcany
Rodzaj elementu mocującego	obrotowy 360°
	regulowany
	zaciskany
Materiał elementu mocującego	Metal

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

