

## Scheda tecnica dati

### Distributore a Y

Cod. art.: 50135993

YV U-SDD-25-25-25-X01

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

## Dati di base

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Per ordinare gli articoli | Si prega di tenere conto dello schema elettrico come da scheda dati |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|

## Collegamento

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
|------------------------|------------|

## Collegamento 1

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
|----------------------|----------------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Grandezza della filettatura | M12 |
|-----------------------------|-----|

|      |        |
|------|--------|
| Tipo | female |
|------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Numero di poli | 5 poli |
|----------------|--------|

|          |            |
|----------|------------|
| Codifica | Codifica A |
|----------|------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Modello | Assiale |
|---------|---------|

## Collegamento 2

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
|----------------------|----------------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Grandezza della filettatura | M12 |
|-----------------------------|-----|

|      |        |
|------|--------|
| Tipo | female |
|------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Numero di poli | 5 poli |
|----------------|--------|

|          |            |
|----------|------------|
| Codifica | Codifica A |
|----------|------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Modello | Assiale |
|---------|---------|

## Collegamento 3

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
|----------------------|----------------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Grandezza della filettatura | M12 |
|-----------------------------|-----|

|      |      |
|------|------|
| Tipo | male |
|------|------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Numero di poli | 5 poli |
|----------------|--------|

|          |            |
|----------|------------|
| Codifica | Codifica A |
|----------|------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Modello | Assiale |
|---------|---------|

## Proprietà del cavo

|           |    |
|-----------|----|
| Schermato | No |
|-----------|----|

## Dati meccanici

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Forma costruttiva | Cubica |
|-------------------|--------|

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Dimensioni (P x H x L) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
|------------------------|-----------------------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Apertura della chiave | 13 mm |
|-----------------------|-------|

|            |      |
|------------|------|
| Peso netto | 25 g |
|------------|------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | PUR |
|-----------|-----|

## Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 85 °C |
|-------------------------------------|---------------|

## Certificazioni

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP 67 |
|---------------------|-------|

## Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85366990 |
|--------------------------|----------|

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
|--------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
|------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
|------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 10.0 | 27440111 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 11.0 | 27440111 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 12.0 | 27440111 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 13.0 | 27440111 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 14.0 | 27440111 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 15.0 | 27440111 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 16.0 | 27440111 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC002498 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC002925 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002925 |
|----------|----------|


|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003558 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003558 |
|----------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003558 |
|-----------|----------|


## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Disegni quotati

Schema elettrico



- a Collegamento 3, connettore maschio M12
- b Collegamento 1, connettore femmina M12
- c Collegamento 2, connettore femmina M12

Collegamento elettrico

Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | female               |
| Numero di poli              | 5 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |

Collegamento 2

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | female               |
| Numero di poli              | 5 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |

Collegamento 3

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | male                 |
| Numero di poli              | 5 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |

## Accessori

### Generalità

|                                                                                  | Cod. art. | Designazione  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266  | TT-Set 0,6-13 | Attrezzo | Tipo: Chiave dinamometrica<br>Apertura della chiave: 13 mm<br>Momento torcente: 0,6 N·m<br>Materiale: Plastica, Acciaio inox<br>Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C |

#### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.