

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50107726

KB USB A - USB A

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

Apropiado para interfaz	USB
-------------------------	-----

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	USB
Conector redondo, LED	No
Tipo de conector	USB 2.0 Standard-A

#### Conexión 2

Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Standard-A

#### Propiedades de cable

Número de conductores	4 Unidad(es)
Color de cubierta	Gris
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Diámetro de cable (externo)	5 mm
Longitud de cable	1.800 mm
Material de cubierta	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	No

### Datos mecánicos

Peso neto	40 g
-----------	------

### Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	USB
Conector redondo, LED	No
Tipo de conector	USB 2.0 Standard-A

### Conexión 2

Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Standard-A