

## Technisch gegevensblad


### Verbindingskabel

Art.-nr.: 50150842

KB 232-4 IT19xx

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g
	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g
	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910
	Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i
	Mobiele barcodelezer serie IT 1300
Geschikt voor interface	TTL

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting RJ41

#### Aansluiting 2

Type aansluiting Sub-D

Type female

Aantal polen 9 -polig

Uitvoering axiaal

#### Aansluiting 3

Type aansluiting Ronde stekker

Schroefdraadmaat steekbaar

Type female

Aantal polen 2 -polig

Uitvoering axiaal

### Kabeleigenschappen

Aantal aders 6 St.

Kleur mantel zwart

Afgeschermd Ja

Kabeluitvoering Spiraalkabel

Kabeldiameter (uitwendig) 5 mm

Kabellengte 5.000 mm

Materiaal mantel PVC

Geschikt voor kabelrupsen Nee

### Classificatie


Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ41
------------------	------

Pin	Pintoewijzing
1	Afscherming
2	n.c.
3	GND
4	TxD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V DC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.




## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

### Pin      Pintoewijzing

1	n.c.
2	TXD, met signaalniveau 0 ... +5 V
3	RxD, met signaalniveau 0 ... +5 V
4	n.c.
5	GND
6	DTR, met signaalniveau 0 ... +5 V
7	CTS, met signaalniveau 0 ... +5 V
8	RTS, met signaalniveau 0 ... +5 V
9	4,5 - 5,5 V DC, als bij de netdeel-aansluiting geen netdeel is ingestoken



### Aansluiting 3

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	steekbaar
Type	female
Aantal polen	2 -polig
Uitvoering	axiaal