

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50136824

MTKS 12x20M.5

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Kullanım alanı	Gıda ve ilaç sanayi
----------------	---------------------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Üçlü boyutu	0,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği	17,5 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	31 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	4 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	20 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	12 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Paslanmaz çelik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Aktif yüzey yapısı	Mikro üçlü
Net ağırlık	10,5 g
Montaj braket türü	Geçiş montaj braket
Malzeme uyumluluğu	Alkol CleanProof+ ECOLAB H2O2

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67
	IP 69K

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 65 °C
-------------------------	---------------

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

