

技术数据表


互连电缆

配件编号: 50154484

KY DCR 108

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合	DCR 100i (接口衍生型 3 - 单个工业插头)
	通讯和供电的接口

连接

连接1	
功能	主连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	12 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
连接2	
类型	开口端
连接3	
类型	RJ45
类型	插座
电缆性质	
有屏蔽	是
电缆长度	3,000 mm
拖链适用性	是


分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

所有尺寸均以毫米为单位标注，公差为 ±10 mm




电气连接

连接1

功能	主连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	12 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

引脚 引脚分配

1	RS 232 TxD
2	输出端 1 (读取不正常)
3	屏蔽 GND
4	触发输入
5	输出端 2 (读取正常)
6	GND
7	RS 232 RxD
8	Tx+
9	Tx-
10	V+
11	Rx-
12	Rx+



连接2

类型	开口端
----	-----

芯线颜色 芯线敷设

红色	V+
黑色	GND
紫色	RS 232 TxD
紫色-白色	RS 232 RxD
灰色	输出端 2 (读取正常)
棕色	输出端 1 (读取不正常)
粉红	屏蔽 GND
白色	触发输入

连接3

类型	RJ45
类型	插座

引脚 引脚分配

1	Tx+
2	Tx-
3	Rx-
6	Rx+