

Hoja técnica

Fuente de alimentación

Código: 50123862

NT Base IT1911-EU

Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Tipo	Fuente de alimentación
Apropiado para	Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i

Datos eléctricos

Tipo	Fuente de alimentación enchufable
Salida	5 V CC, 1 A
Entrada	110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Peso neto	99 g

Clasificación

Número de arancel	85442000
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004