

技术数据表

连接电缆

配件编号: 50146482

KD U-M12-HA-P1-050

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

| | |
|----|--------|
| 应用 | 耐油/润滑剂 |
|----|--------|

电气数据

性能数据

| | |
|------|--------------|
| 工作电压 | 最大30 V AC/DC |
|------|--------------|

连接

连接1

| | |
|----------|-----------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 柄体材料 | TPU |
| 引脚数 | 17 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 圆接头, LED | 否 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.4 Nm, 自锁 |

连接2

| | |
|----|-----|
| 类型 | 开口端 |
|----|-----|

电缆性质

| | |
|-----------|---|
| 导线数量 | 17 个 |
| 核心截面 | 0.14 mm ² |
| AWG | 26 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 有屏蔽 | 否 |
| 不含硅树脂 | 是 |
| 电缆设计 | 连接电缆(一端打开) |
| 导线直径 (外部) | 8 mm |
| 电缆长度 | 5,000 mm |
| 护套材料 | PUR |
| 芯线绝缘 | PP |
| 横移速度 | 水平 5 m 移动路径长度时最高 3m/s, 最大加速度为 10 m/s ² |
| 拖链适用性 | 是 |
| 外套的属性 | 无 FCKW, 无镉, 无硅树脂, 无卤素且无铅, 无光泽, 无粘连, 耐磨, 易机械加工 |
| 外套的耐性 | 不易水解且耐微生物侵蚀, 耐油、耐汽油和耐化学品能力极佳, 符合 VDE 0472, 第 803 部分测试 B, 阻燃性符合 UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |

机械参数

| | |
|-------------|---------------|
| 净重 | 320 g |
| 弯曲循环 | 400,000 个 |
| 最小弯曲半径, 手持式 | 最小 7.5 x 导线直径 |
| 最小弯曲半径, 固定式 | 最小 7.5 x 导线直径 |

操作和显示

环境数据

| | |
|---------------|---------------|
| 环境温度, 工作, 手持式 | -5 ... 80 °C |
| 环境温度, 工作, 固定式 | -40 ... 80 °C |

认证

| | |
|------|-------|
| 防护等级 | IP 67 |
| | IP 68 |

分类

| | |
|--------------|----------|
| 税率编号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

电气连接


连接1

| | |
|----------|-----------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 材料 | 金属 |
| 柄体材料 | TPU |
| 引脚数 | 17 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 圆接头, LED | 否 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.4 Nm, 自锁 |

电气连接

引脚

| 引脚 | 芯线颜色 |
|----|---------|
| 1 | 棕色 |
| 2 | 蓝色 |
| 3 | 白色 |
| 4 | 绿色 |
| 5 | 粉红 |
| 6 | 黄色 |
| 7 | 黑色 |
| 8 | 灰色 |
| 9 | 红色 |
| 10 | 紫色 |
| 11 | 灰色/粉红 |
| 12 | 红色 / 蓝色 |
| 13 | 白色/绿色 |
| 14 | 棕色/绿色 |
| 15 | 白色/黄色 |
| 16 | 黄色/棕色 |
| 17 | 白色/灰色 |



连接2

| 类型 | 开口端 |
|----|-----|
|----|-----|