

Karta danych technicznych Taśma z kodami kreskowymi

Nr art.: 50149349

BCT G40 H25 L140

Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 300i
------------------	---

Dane mechaniczne

Wymiar (H x L)	25 mm x 140.000 mm
Wymiar rastra	40 mm
Masa netto	459 g
Właściwości mechaniczne	odporny na wilgoć odporny na wycieranie odporny na zadrapania Warunkowo odporny na promienie UV z pewnymi zastrzeżeniami odporny na działanie chemikaliów
Klej	Klej akrylowy
Grubość warstwy kleju	0,035 mm
Procedura produkcji	Druk cyfrowy
Odporność chemiczna (przy 23°C przez ponad 24 h)	Benzyna testowa Olej napędowy Olej transformatorowy
Twardnienie	24 h
Ochrona powierzchni	Przezroczysty laminat polipropylenowy

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-29 ... 93 °C
Temperatura obróbki	0 ... 45 °C
Zalecana temperatura obróbki	10 ... 25 °C
Odporność	Mgła solna (150 h/5%) Światło UV Wilgotność powietrza
Właściwości podłoża	czysty czysty od smarów gładki suchy

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	90178010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015