

Technisch gegevensblad Veiligheidssensorset zender

Art.-nr.: 426443

MLC500T40-1500A-UDC-1900-S2

Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens

Afbeelding kan afwijken



Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	68006415	MLC500T40-1500/A	Veiligheidslichtscherm zender	Resolutie: 40 mm Hoogte beveiligde zone: 1.500 mm Reikwijdte: 0 ... 20 m Interface: AS-interface Safety at Work Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 5 -polig
	1	549854	UDC-1900-S2	Montagezuilen	Functies: Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen, instelbaar, 3 richtingen Afmetingen: 160 mm x 1.960 mm x 149 mm Kolomhoogte zonder voet: 1.900 mm

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MLC-UDC
Apparaattype	Zender
Applicatie	Beveiliging van gevarenczones
	Handbescherming
	Toegangsbeveiliging

Karakteristieke waarden

Type	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Gebruiksduur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1

Gegevens beveiligde zone

Resolutie	40 mm
Hoogte veiligheidszone	1.500 mm
Reikwijdte	0 ... 20 m

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Interface	
Type	AS-interface Safety at Work

Mechanische gegevens

Nettogewicht	7.225 g
--------------	---------

Certificeringen

Classificatie

Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549