

## 기술 데이터 시트

### 어댑터

품목 번호: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



## 기술 데이터

## 전기 데이터

## 성능 데이터

작동 전압	최대 50V AC / 60V DC
-------	--------------------

## 연결

## 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	암
핀 개수	4 핀
버전	액시얼

## 연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	Male
핀 개수	3 핀
버전	액시얼

## 케이블 특성

차폐됨	아니요
-----	-----

## 기술 데이터

키 넓이	9 mm
순중량	9 g
재료	PUR

## 인증

보호 등급	IP 67
-------	-------

## 분류

HS 번호	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ECLASS 16.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
UNSPSC 26.08	32151900

## 전기 연결


## 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	암
핀 개수	4 핀
버전	액시얼

## 연결 2


연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	Male
핀 개수	3 핀
버전	액시얼

## 회로도



## 액세서리

### 일반

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132266	TT-Set 0,6-13	공구	종류: 토크 렌치 키 넓이: 13 mm 토크: 0.6 N·m 재료: 플라스틱, 스테인리스 주변 온도: -40 ... 120 °C

### 참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.