

기술 데이터 시트

원형 로드

품목 번호: 50135446

BTU D12M-L-140

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

| | |
|------------|-------------------|
| 적합한 제품 그룹 | 로드 마운트 |
| 적합한 적용 대상: | BTU D12M-D12-A090 |
| | BTU D12M-D12-B090 |
| | BTU D12M-VKT-90 |

기술 데이터

| | |
|----------------|-----------|
| 디자인 | L자형 |
| 원형 로드 직경 | 12 mm |
| 금속 고정 부품 규격 표시 | 강철, 아연 도금 |
| 고정 부품 버전 | 원형 로드 |
| 고정 방식, 시스템 측 | 클램핑 가능 |
| 고정 방식, 장치 측 | 클램핑 가능 |
| 고정 부품 재료 | 금속 |

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

