

기술 데이터 시트


상호접속 케이블

품목 번호: 50114691

KB DN/CAN-1000 SBA

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

| | |
|-----------|----------------------|
| 어플리케이션 | 내구성/내윤활성 |
| 인터페이스에 적합 | CANopen DeviceNet |

연결

연결 1

| | |
|-------------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 버전 | 액시얼 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |

연결 2

| | |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 버전 | 액시얼 |

케이블 특성

| | |
|------------|----------------------------------------------------|
| 와이어 개수 | 5 개수 |
| 덮개 색상 | 흑색 |
| 차폐됨 | 예 |
| 케이블 모델 | 상호접속 케이블 |
| 케이블 직경(외경) | 7 mm |
| 케이블 길이 | 1,000 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 드래그 체인 적합성 | 예 |
| 트래버스 측량 | 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s ² 에서 최대 3.3m/s |

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

전기 연결

연결 1

| | |
|-------------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 버전 | 액시얼 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |

연결 2

| | |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 버전 | 액시얼 |