

Hoja técnica

Elementos de columna de señalización

Código: 50130459

E4-MP1-250

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Notas
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Serie	E4
-------	----

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Borne
Tipo de borne	Técnica push-in

Datos mecánicos

Diseño	Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L)	40 mm x 284 mm
Material de carcasa	Metal Plástico
Peso neto	246 g
Color de carcasa	Negro
Versión de la pieza de fijación	Montaje de base
Tipo de fijación, del lado del sistema	Enroscable / horizontal
Módulos de elementos de luz (cubierta)	Máx. 5 unidades
Registro de módulo	A un lado
Cantidad de capuchones terminales	1 Unidad(es)

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-30 ... 60 °C
----------------------------------	---------------

Certificaciones

Índice de protección	IP 66
----------------------	-------

Clasificación

Número de arancel	85318070
ECLASS 5.1.4	27371234
ECLASS 8.0	27371234
ECLASS 9.0	27371234
ECLASS 10.0	27371234
ECLASS 11.0	27371234
ECLASS 12.0	27371234
ECLASS 13.0	27371234
ECLASS 14.0	27371234
ECLASS 15.0	27371234
ECLASS 16.0	27371234
ETIM 5.0	EC001259
ETIM 6.0	EC001259
ETIM 7.0	EC001259
ETIM 8.0	EC001259
ETIM 9.0	EC001259
ETIM 10.0	EC001259
UNSPSC 26.08	32151500

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Borne
Tipo de borne	Técnica push-in

Notas



¡Atención al uso conforme!



- ⌘ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- ⌘ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- ⌘ Emplee el producto para el uso conforme definido.




En aplicaciones UL:






- ⌘ En aplicaciones UL está permitido el uso exclusivamente en circuitos de Class 2 según NEC (National Electric Code).

Accesorios

Muting - Sistemas de montaje

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50142896	A7-MW2	Elementos de columna de señalización	Diseño: En forma de L Versión: Ángulo en forma de L Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante

Generalidades

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50130454	E4-V1-BZ1	Elementos de columna de señalización	Emisión de señales: Acústica Consumo de corriente, máx.: 39 mA Diseño: Cilíndrico Fijación: Sistema de bayoneta Elementos de uso: Interruptor DIP Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66 Tipo de tono: Tono de duración o de impulso Presión sonora: 80 dB Cantidad de tonos: 1 Unidad(es)
	50130449	E4-V1-DB-R	Elementos de columna de señalización	Emisión de señales: Óptico Tensión de alimentación: 24 V, CA/CC Consumo de corriente, máx.: 32 mA Diseño: Cilíndrico Fijación: Sistema de bayoneta Medio luminoso: LED/24V Imagen de señales: Luz intermitente Color de elemento de luz (cubierta): Rojo Ángulo de irradiación: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66
	50130443	E4-V1-DS-R	Elementos de columna de señalización	Emisión de señales: Óptico Tensión de alimentación: 24 V, CA/CC Consumo de corriente, máx.: 27 mA Diseño: Cilíndrico Fijación: Sistema de bayoneta Medio luminoso: LED/24V Imagen de señales: Luz continua Color de elemento de luz (cubierta): Rojo Ángulo de irradiación: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66

Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.