

Technisch gegevensblad Montagesysteem

Art.-nr.: 50117251

BTU 300M-D14

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

omvat	2 st. bout M4 x 20
	2 st. bout M4 x 25
	4 st. onderlegging
Geschikt voor productgroep	Optische afstandssensoren
	Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor	ODSL 9
	Sensoren uit de serie 10
	Sensoren uit de serie 25C
	Sensoren uit de serie 46B
	Sensoren uit de serie 46C
	Sensoren uit de serie 8

Mechanische gegevens

Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal	Aluminium
	Staal, verzinkt
Nettogewicht	59 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde	Plaatklembevestiging
	voor ronde stang 14 mm
Type bevestiging, apparaatzijde	Geschikt voor M4-schroeven
	schroefbaar
Type bevestigingsonderdeel	draaibaar 360°
	instelbaar
	klembaar
Materiaal bevestigingsonderdelen	Metaal

Classificatie

Douanetariefnummer	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

