

Fiche technique Étiquette à marque

Art. n°: 50144239

BCB G40 H47 ML D

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Code d'article



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données mécaniques		Classification	
Dimensions (H x L)	47 mm x 40 mm	Numéro de tarif douanier	48211010
Taille du quadrillage	40 mm	ECLASS 5.1.4	27280190
Codage	DD1	ECLASS 8.0	27280190
Propriétés mécaniques	Anti-rayures	ECLASS 9.0	27280192
	Partiellement résistant aux produits chimiques	ECLASS 10.0	27280192
	Résistant aux UV	ECLASS 11.0	27280192
	Résistant à l'essuyage	ECLASS 12.0	27280192
	Résistant à l'humidité	ECLASS 13.0	27280192
Colle	Colle acrylate	ECLASS 14.0	27280192
Puissance adhésive	0,1 mm	ECLASS 15.0	27280192
Procédé de fabrication	Impression numérique	ETIM 5.0	EC002498
Stabilité chimique (à 23 °C pendant 24 h)	Gazole	ETIM 6.0	EC003015
	Heptane	ETIM 7.0	EC003015
	Huile de transformateur	ETIM 8.0	EC003015
	White-spirit	ETIM 9.0	EC003015
Durcissement	72 h	ETIM 10.0	EC003015
Revêtement protecteur	Polyester mat		
Caractéristiques ambiantes			
Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 120 °C		
Température de traitement	0 ... 45 °C		
Température de traitement recommandée	10 ... 25 °C		
Résistance	Brouillard salin (150 h/5 %)		
	Humidité		
	Lumière UV		
Résistance thermique	-40 ... 120 °C		
Nature du sol	Lisse		
	Propre		
	Sans gras		
	Sec		

Code d'article

Désignation d'article : BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB	Bande à codes à barres
BCB	Série BCB : bande à codes à barres
AAA	Grille / quadrillage G30 : 30 mm G40 : 40 mm
BBB	Hauteur de bande / hauteur spéciale H25 : hauteur 25 mm H47 : hauteur 47 mm SH1 : hauteur spéciale individuelle entre 20 - 32 mm SH2 : hauteur spéciale individuelle entre 33 - 47 mm SH3 : hauteur spéciale individuelle entre 48 - 70 mm SH4 : hauteur spéciale individuelle entre 71 - 140 mm
CCCC	Longueur de bande / longueur spéciale Lxxx : longueur de la bande en mm SL : longueur spéciale
DDDD	Options TWIN : deux bandes imprimées identiques MVS : Measurement Value Switch (couleur rouge) MV0 : Measurement Value Zero (couleur jaune) ML : étiquette à marque RW : Reverse Winding (sens d'enroulement changé, la plus petite valeur de la position se trouve à l'intérieur sur le noyau d'enroulement) RK : Repair Kit (bande de réparation)

Code d'article

BCB Bande à codes à barres

E	Modèle spécifique au client A : contenu du code ML = couleur rouge AA1 B : contenu du code ML = couleur rouge BB1 C : contenu du code ML = couleur rouge CC1 D : contenu du code ML = couleur rouge DD1 E : contenu du code ML = couleur rouge EE1 F : contenu du code ML = couleur rouge FF1 G : contenu du code ML = couleur rouge CC1
Remarque	
	Vous trouverez une liste de tous les types d'appareil disponibles sur le site Internet de Leuze à l'adresse www.leuze.com.