

기술 데이터 시트

반사판

품목 번호: 50106958

TKS 20.P

내용

- 기술 데이터



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

사용 영역	약품
-------	----

기술 데이터

디자인	원형
방향 의존형	아니요
트리플 반사판 크기	2.3 mm
설치 치수 두께	6.5 mm
설치 치수 직경	20 mm
반사면 직경	17 mm
반사판 재료	플라스틱
캐리어 물질 재료	플라스틱
편광 변경식	예
반사판 재료 화학 성분 표시	PES
활성면 구조	트리플
순중량	3 g
고정 방식	그라브 나사 M4
재료 호환성	ECOLAB

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 65 °C
------------	---------------

인증

보호 등급	IP 67
-------	-------

분류

HS 번호	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551