

技术数据表

放大器

配件编号: 50106807

VDB 14B/2

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件



图片可能不同



技术参数

基础数据

系列	14
物理学原理	电容 超声波
应用	双张检测

电气数据

性能数据	
供电电压 U_B	18 ... 30 V, DC
输出	
数字开关量输出数	7 个
开关量输出	
类型	数字开关量输出
开关量输出1	
开关元件	晶体管, NPN
开关量输出2	
开关元件	晶体管, NPN
开关量输出3	
开关元件	晶体管, NPN
开关量输出4	
开关元件	晶体管, NPN

时序

开关频率	200 Hz
------	--------

连接

连接1	
类型	Sub-D

机械参数

结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	99 mm x 35 mm x 160 mm
外壳材料	金属
金属外壳	铝
净重	450 g

电气连接

连接1

类型	Sub-D
----	-------

连接2

类型	接头
引脚数	3 个引脚

连接3

类型	接头
引脚数	5 个引脚

操作和显示

显示类型	LED
------	-----

环境数据

环境温度, 工作	0 ... 40 °C
----------	-------------

认证


防护等级	IP 54
安全等级	III
应用标准	IEC 60947-5-2

分类


税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50037339	BK7 KB-140-5000-20	连接电缆	连接1: Sub-D, 直形, 插座, 26 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

注意

 所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。