


Folha de dados técnicos Conj. de peça de fixação

N.º do art.: 50143669

BT 710M-MRSET

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|-----------------------------------|---|
| Inclui | Material de fixação Perfis de montagem |
| Adequado para o grupo de produtos | Cortinas de luz de medição |
| Adequado para | Sistema de medição de contornos CMS 700i |

Dados mecânicos

| | |
|---|------------------------|
| Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Alumínio anodizado |
| Peso líquido | 36.550 g |
| Versão do suporte de fixação | Kit de perfil |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Parafusável / vertical |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Montagem em ranhura |
| Tipo de suporte de fixação | Rígido |
| Material do suporte de fixação | Alumínio |
| Amortecimento de vibração | Não |

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

