

Fiche technique

Réflecteur

Art. n°: 50115021

Reflexfolie 500x500mm-H

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Modèle spécial

Modèle spécial	Chauffage
----------------	-----------

Données électriques

Données de puissance

Tension d'alimentation U_N	230 ... 230 V, CA
------------------------------	-------------------

Données temps de réaction

Fréquence comme plage	50 ... 50 Hz
-----------------------	--------------

Données mécaniques

Forme	Rectangulaire
Dépendant de la direction	Oui
Surface réfléchissante, hauteur	500 mm
Surface réfléchissante, largeur	500 mm
Matériau du réflecteur	Plastique/métal
Matériau du support	Composite en aluminium
Changeant la polarité	Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur	PMMA
Structure de surface active	Microprisme
Poids net	4.410 g
Type de fixation	Fixation traversante Plaque de montage

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-30 ... 70 °C
--------------------------------------	---------------

Classification

Numéro de tarif douanier	85168080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551