

## 기술 데이터 시트

### 반사판

품목 번호: 50106960

TKS 20x40.P

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다



# 기술 데이터

## 기본 데이터

|       |    |
|-------|----|
| 사용 영역 | 약품 |
|-------|----|

## 기술 데이터

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 디자인             | 장방형               |
| 방향 의존형          | 아니오               |
| 트리플 반사판 크기      | 2.3 mm            |
| 설치 치수 너비        | 20 mm             |
| 설치 치수 높이        | 60 mm             |
| 설치 치수 두께        | 6 mm              |
| 반사면 높이          | 38 mm             |
| 반사면 너비          | 16 mm             |
| 반사판 재료          | 플라스틱              |
| 캐리어 물질 재료       | 플라스틱              |
| 편광 변경식          | 예                 |
| 반사판 재료 화학 성분 표시 | PES               |
| 활성면 구조          | 트리플               |
| 순중량             | 5 g               |
| 고정 방식           | 접착 가능<br>통로 마운팅으로 |
| 재료 호환성          | ECOLAB            |

## 환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 65 °C |
|------------|---------------|

## 인증

|       |       |
|-------|-------|
| 보호 등급 | IP 67 |
|-------|-------|

## 분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0   | 27279203 |
| ECLASS 9.0   | 27273601 |
| ECLASS 10.0  | 27273601 |
| ECLASS 11.0  | 27273601 |
| ECLASS 12.0  | 27273601 |
| ECLASS 13.0  | 27273601 |
| ECLASS 14.0  | 27273601 |
| ECLASS 15.0  | 27273601 |
| ECLASS 16.0  | 27273601 |
| ETIM 5.0     | EC002467 |
| ETIM 6.0     | EC002467 |
| ETIM 7.0     | EC002467 |
| ETIM 8.0     | EC002467 |
| ETIM 9.0     | EC002467 |
| ETIM 10.0    | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |

# 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

