

## 기술 데이터 시트


### 상호접속 케이블

품목 번호: 50113467

KB JST-M12A-5P-3000

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



## 기술 데이터

## 기본 데이터

어플리케이션	내화학성
인터페이스에 적합함	RS 232

## 전기 데이터

성능 데이터	
작동 전압	30V AC/DC

## 연결

연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼
원형 커넥터, LED	아니요

연결 2	
연결부 종류	JST ZHR
핀 개수	12 핀

케이블 특성	
와이어 개수	5 개수
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 모델	상호접속 케이블
케이블 직경(외경)	6 mm
케이블 길이	3,000 mm
덮개 재료	PUR
드래그 체인 적합성	아니요

## 분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## 전기 연결

## 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼
원형 커넥터, LED	아니요

## 연결 2

연결부 종류	JST ZHR
핀 개수	12 핀