

## Hoja técnica

### Set de sensores de muting

Código: 426506

Set-AC-MTX.2-1S

#### Contenido

- El set se compone de
- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## El set se compone de

	Cantidad	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	1	50139557	PRK25C.D/PX-2000-M12	Fotocélula reflexiva polarizada	Aplicación: Detección de objetos envueltos en película extensible Límite de alcance: 0,05 ... 10 m Fuente de luz: LED, Rojo Tensión de alimentación: CC Salidas digitales: 1 Unidad(es) Salida 1: Transistor, PNP, De conmutación oscuridad Frecuencia de conmutación: 1.500 Hz Conexión: Cable con conector redondo, 2.000 mm, M12, PUR, 4 polos
	1	50022814	TKS 50X50	Reflector	Diseño: Rectangular Tamaño del triple: 4 mm Superficie de reflexión: 47 mm x 48 mm Material: Plástico Sustrato: Plástico Denominación química material: PMMA8N Fijación: Fijación pasante, Adhesivo

## Datos técnicos

### Datos básicos

Serie	Set-AC
Apropiado para	Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300

### Datos ópticos

Alcance efectivo	0,05 ... 4 m
Alcance efectivo	0,05 ... 8 m, con reflector TK(S) 100x100
Reflector de referencia	Con reflector TKS 50x50

### Datos mecánicos

Peso neto	1.220 g
Color de carcasa	Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación	Soporte incluido en el suministro
Tipo de sensores de muting	Fotocélulas reflexivas PRK 25C
Número de sensores de muting	1 Unidad(es)
Número de reflectores	1 Unidad(es)

### Clasificación

Número de arancel	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ECLASS 13.0	27272792
ECLASS 14.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

