

## Technisch gegevensblad Veiligheidssensorset zender

Art.-nr.: 426345

MLD500-T2-UDC-1000-S2-P

### Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Geschikte ontvangers
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



## Set bestaat uit

|                                                                                   | Aantal | Art.-nr. | Benaming    | Artikel                              | Beschrijving                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1      | 66501100 | MLD500-T2   | Meerstraalsveiligheidsfotocel zender | Reikwijdte: 0,5 ... 50 m<br>Aantal stralen: 2 St.<br>Straalafstand: 500 mm<br>Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 5 -polig                                                        |
|                                                                                   | 1      | 426186   | PSC-1000-S2 | Beschermplaat                        | Geschikt voor: Montagezuilen UDC-S2, DC-S2<br>Afmetingen: 980 mm<br>Materiaal: PMMA, grijs                                                                                             |
|                                                                                   | 1      | 549856   | UDC-1000-S2 | Montagezuilen                        | Functies: Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen, instelbaar, 3 richtingen<br>Afmetingen: 160 mm x 1.060 mm x 149 mm<br>Kolomhoogte zonder voet: 1.000 mm |

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|              |         |
|--------------|---------|
| Serie        | MLD-UDC |
| Apparaattype | Zender  |

### Speciale uitvoering

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Speciale uitvoering | Beschermplaat |
|---------------------|---------------|

### Functies

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| geïntegreerde laser uitrichthulp | Nee |
| geïntegreerde status-signaallamp | Nee |

### Karakteristieke waarden

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Type                        | 4, IEC/EN 61496          |
| SIL                         | 3, IEC 61508             |
| SILCL                       | 3, IEC/EN 62061          |
| Gebruiksduur T <sub>M</sub> | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie                   | 4, EN ISO 13849          |

### Gegevens beveiligde zone

|            |              |
|------------|--------------|
| Reikwijdte | 0,5 ... 50 m |
|------------|--------------|

### Optische gegevens

|                |        |
|----------------|--------|
| Aantal stralen | 2 St.  |
| Straalafstand  | 500 mm |

### Mechanische gegevens

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nettogewicht            | 7.225 g  |
| met montagezuil         | Ja       |
| Kolomhoogte zonder voet | 1.000 mm |

### Certificeringen

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4       | 27272703 |
| ECLASS 8.0         | 27272703 |
| ECLASS 9.0         | 27272703 |
| ECLASS 10.0        | 27272703 |
| ECLASS 12.0        | 27272703 |
| ECLASS 13.0        | 27272703 |
| ECLASS 14.0        | 27272703 |
| ECLASS 15.0        | 27272703 |
| ETIM 5.0           | EC001832 |
| ETIM 6.0           | EC001832 |
| ETIM 7.0           | EC001832 |
| ETIM 8.0           | EC001832 |
| ETIM 9.0           | EC001832 |
| ETIM 10.0          | EC001832 |

## Geschikte ontvangers

|                                                                                   | Art.-nr. | Benaming                | Artikel                        | Beschrijving                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 426379   | MLD510-R2-UDC-1000-S2-P | Veiligheidssensorset ontvanger | Speciale uitvoering: Beschermplaat<br>Straalafstand: 500 mm |

## Toebehoren

### Aansluittechniek - aansluitkabels

|                                                                                                                                                                                                                                                             | Art.-nr. | Benaming           | Artikel       | Beschrijving                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br> | 50133860 | KD S-M12-5A-P1-050 | Aansluitkabel | Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Ja<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PUR |

#### Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.