

Hoja técnica



Cable de interconexión

Código: 50103621

KB 031-1000

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Aplicación | Resistente a sustancias químicas |
| Apropiado para interfaz | RS 232 |
| | RS 485 |

Datos eléctricos

| | |
|--------------------|------------|
| Datos de potencia | |
| Tensión de trabajo | 30 V CA/CC |

Conexión

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Conexión 1 | |
| Tipo de conexión | Sub-D |
| Conector redondo, LED | No |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 15 polos |
| Versión | Axial |

| | |
|------------------|----------|
| Conexión 2 | |
| Tipo de conexión | JST ZHR |
| Número de polos | 16 polos |

| | |
|---------------------------------|---|
| Propiedades de cable | |
| Color de cubierta | Negro |
| Apantallado | Sí |
| Versión de cable | Cable de conexión (abierto en un extremo) |
| Diámetro de cable (externo) | 8,1 mm |
| Longitud de cable | 1.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Aptitud para cadena de arrastre | No |

Clasificación

| | |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo de conexión | Sub-D |
| Conector redondo, LED | No |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 15 polos |
| Versión | Axial |

Conexión 2

| | |
|------------------|----------|
| Tipo de conexión | JST ZHR |
| Número de polos | 16 polos |