

Karta danych technicznych


Kierownictwo serwisu

Nr art.: 50151103

KSS US-USB2-A-USB2-C-V1-020

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu	USB
-----------------------------	-----

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	USB
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ wtyczki	USB 2.0 Standard-A

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 typ C

Właściwości przewodu

Liczba żył	4 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel łączący
Średnica przewodu (zewnątrzna)	4,5 mm
Długość przewodu	2.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie

Dane mechaniczne

Masa netto	38 g
------------	------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	USB
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ wtyczki	USB 2.0 Standard-A

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 typ C