

기술 데이터 시트


어댑터 케이블

품목 번호: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



기술 데이터

기본 데이터

인터페이스에 적합 Ethernet

인터페이스

이더넷

전송 속도 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

연결

연결 2 개수

연결 1

연결부 종류 RJ45
버전 액시얼

연결 2

연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 3.0 기본형 A

기술 데이터

디자인 규박형
치수(너비 x 높이 x 길이) 71 mm x 26 mm x 16.2 mm
하우징 색상 흰색

환경 데이터

작동 시 주변 온도 0 ... 40 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C

인증

보호 등급 IP 20
인증 FCC
RoHS

소프트웨어

시스템 요건 Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system

분류

HS 번호 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855

전기 연결

연결 1

연결부 종류 RJ45

연결 2

연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 3.0 기본형 A