

Scheda tecnica dati

Distributore a Y

Cod. art.: 50135993

YV U-SDD-25-25-25-X01

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Per ordinare gli articoli	Si prega di tenere conto dello schema elettrico come da scheda dati
---------------------------	---

Collegamento

Numero di collegamenti	3 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo female

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Modello Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo female

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Modello Assiale

Collegamento 3

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo male

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Modello Assiale

Proprietà del cavo

Schermato No

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	36 mm x 16 mm x 45 mm
Apertura della chiave	13 mm
Peso netto	25 g
Materiale	PUR

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 85 °C

Certificazioni


Grado di protezione IP 67

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ECLASS 15.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558


Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Disegni quotati

Schema elettrico



- a Collegamento 3, connettore maschio M12
- b Collegamento 1, connettore femmina M12
- c Collegamento 2, connettore femmina M12

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	femile
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	femile
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Accessori

Generalità

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50132266	TT-Set 0,6-13	Attrezzo	Tipo: Chiave dinamometrica Apertura della chiave: 13 mm Momento torcente: 0,6 N·m Materiale: Plastica, Acciaio inox Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.