

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50131255

ME 308 103

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge



Şekil farklılık gösterebilir

Ethernet

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur: BCL 308i

Arayüz

Tür Ethernet

Ethernet

Bağlantı

Bağlantı sayısı 4 Adet

Bağlantı 1

İşlev PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ

Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Malzeme Metal

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama A kodlu

Bağlantı 2

İşlev Bakım arayüzü

Bağlantı türü USB

Konnektör tipi USB 2.0 Mini-B

Bağlantı 3

İşlev HOST/BUS IN

Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Malzeme Metal

Kutup sayısı 4 kutuplu

Kodlama D kodlu

Bağlantı 4

İşlev BUS ÇIKIŞ

Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Malzeme Metal

Kutup sayısı 4 kutuplu

Kodlama D kodlu

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik

Ölçü (G x Y x U) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm

Malzeme gövde Metal

Metal gövde Alüminyum baskı döküm

Net ağırlık 70 g

Gövde rengi kırmızı, RAL 3000

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED

LED sayısı 2 Adet

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 84733080

ECLASS 5.1.4 27280190

ECLASS 8.0 27280190

ECLASS 9.0 27279090

ECLASS 10.0 27280192

ECLASS 11.0 27280191

ECLASS 12.0 27280191

ECLASS 13.0 27280191

ECLASS 14.0 27280191

ECLASS 15.0 27280191

ECLASS 16.0 27280191

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015

ETIM 8.0 EC003015


ETIM 9.0 EC003015

ETIM 10.0 EC003015

UNSPSC 26.08 31242100

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	900 mm
Kablo rengi	siyah
İletken enine kesiti	0,34 mm ²
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin	Pin tahsisi
1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 2.0 Mini-B

Bağlantı 3

İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	500 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	Yeşil
İletken enine kesiti	0,34 mm ²
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Pin Pin tahsisi

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Bağlantı 4

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
İletken enine kesiti	0,34 mm ²
Kablo rengi	Yeşil
Kablo uzunluğu	700 mm
Malzeme kılıf	PUR
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Pin Pin tahsisi

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Ethernet
	sarı, yanıp sönüyor	Veri aktarımı aktif
2	yeşil, sürekli ışık	Ethernet
	sarı, yanıp sönüyor	Veri aktarımı aktif