

Teknik veri sayfası Sinyal kolon elemanı

Ürün no.: 50142456

A7-MH1-M12

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	A7
------	----

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Ölçü (Ø x U)	70 mm x 61 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	98 g
Gövde rengi	siyah
Montaj ünitesinin uygulanması	Yatay montaj
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	vidalanabilir / yatay
Modül girişi	tek taraflı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-10 ... 60 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 66
Sertifikasyonlar	CSA

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85318070
ECLASS 5.1.4	27371235
ECLASS 8.0	27371235
ECLASS 9.0	27371234
ECLASS 10.0	27371235
ECLASS 11.0	27371235
ECLASS 12.0	27371235
ECLASS 13.0	27371235
ECLASS 14.0	27371235
ECLASS 15.0	27371235
ECLASS 16.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154
ETIM 8.0	EC001154
ETIM 9.0	EC001154
ETIM 10.0	EC001154
UNSPSC 26.08	32151500

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir




Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	Işıklı renk: beyaz	beyaz
2	n.c.	kahverengi
3	Işıklı renk: Yeşil	Yeşil
4	Işıklı renk: sarı / turuncu	Sarı
5	GND	gri
6	n.c.	pembe
7	VCC / Işıklı renk: Mavi	Mavi
8	VCC / Işıklı renk: Kırmızı	Kırmızı



Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50135127	KD S-M12-8A-P1-020	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50135133	KD S-M12-8W-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, açılı, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Aksesuarlar

Susturma montaj sistemleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50142896	A7-MW2	Sinyal kolon elemanı	Yapı şekli: L biçiminde Versiyon: Açık L biçiminde Montaj braketi, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50135462	A7-V1-BZ1-M	Sinyal kolon elemanı	Sinyal verme: akustik Akım tüketimi, maks.: 70 mA Yapı şekli: Silindirik Montaj braketi: Süngü sistemi Kumanda elemanları: DIP anahtarı, 225° potansiyometre Ortam sıcaklığı: -10 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66 Ses türü: Sürekli ton veya puls tonu Ses basıncı: 100 dB Ses sayısı: 8 Adet
	50138151	A7-V1-BZ2-S	Sinyal kolon elemanı	Sinyal verme: akustik Akım tüketimi, maks.: 30 mA Yapı şekli: Silindirik Montaj braketi: Süngü sistemi Kumanda elemanları: 225° potansiyometre Ortam sıcaklığı: -10 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66 Ses türü: Sürekli ses Ses basıncı: 105 dB Ses sayısı: 1 Adet
	50135457	A7-V1-DS-R-T	Sinyal kolon elemanı	Sinyal verme: optik Akım tüketimi, maks.: 50 mA Yapı şekli: Silindirik Montaj braketi: Süngü sistemi Aydınlatma maddesi: LED/24V Sinyal resmi: Sürekli ışık Bilye rengi: Kırmızı Işınlama açısı: 360° Ortam sıcaklığı: -10 ... 60 °C Koruma sınıfı: IP 66

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.