

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50133386

KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-020

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Arayüz için uygundur	Ethernet
----------------------	----------

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 125 V AC/DC
-----------------	-------------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
---------------	--------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	erkek
-----	-------

Kutup sayısı	8 kutuplu
--------------	-----------

Kodlama	X kodlu
---------	---------

Versiyon	eksenel
----------	---------

Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
-------------------------	-------

Bağlantı 2

Bağlantı türü	RJ45
---------------	------

Tip	erkek
-----	-------

Kutup sayısı	8 kutuplu
--------------	-----------

Versiyon	eksenel
----------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	8 Adet
----------------	--------

İletken enine kesiti	0,14 mm ²
----------------------	----------------------

AWG	26
-----	----

Renk kılıf	Yeşil
------------	-------

Korumalı	Evet
----------	------

Silikonsuz	Evet
------------	------

Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu
-----------------	------------------

Kablo çapı (dış)	6,4 mm
------------------	--------

Kablo uzunluğu	2.000 mm
----------------	----------

Malzeme kılıf	PUR
---------------	-----

İletken izolasyonu	PE
--------------------	----

Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
-------------------------	-------

Dış kaplamanın özellikleri	FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir
----------------------------	--

Dış kaplamanın dayanıklılığı	VDE 072 uyarınca iyi yağ, benzin ve kimyasal dayanım, IEC 60332 / VDE 0472 uyarınca alev karşı dayanım
------------------------------	--

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	13 mm
-------------------	-------

Net ağırlık	105 g
-------------	-------

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
-------------------------------------	----------------------

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı
--	---------------------

Kumanda ve gösterge

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-25 ... 70 °C
---------------------------------------	---------------

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-25 ... 80 °C
--	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67, RJ45 için IP 20
---------------	------------------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
-----------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 15.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 16.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC 26.08	26121604
--------------	----------

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
---------------	--------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	erkek
-----	-------

Kutup sayısı	8 kutuplu
--------------	-----------

Kodlama	X kodlu
---------	---------


Versiyon	eksenel
----------	---------

Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
-------------------------	-------

Bağlantı 2

Bağlantı türü	RJ45
---------------	------

Devre şeması



a Kablo kesiti beyaz/turuncu
b Esnek kablo turuncu
c Kablo kesiti beyaz/yeşil

d Esnek kablo yeşil
e Kablo kesiti beyaz/kahverengi
f Esnek kablo kahverengi

g Kablo kesiti beyaz/mavi
h Esnek kablo mavi
i Blendaj