

## Teknik veri sayfası

### Distribütör

Ürün no.: 50130592

MD 7XXP-11-48IO3-12

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Elektrik verileri

## Girişler

Anahtarlama elemanı PNP

## Güç verileri

Toplam akım 1,5 A

## Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi  $U_N$  24 V DC

## Bağlantı

## Temel bağlantı

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

İşlev Kontrola bağlantı

Vida dişi büyüklüğü M12

Kutup sayısı 12 kutuplu

Kodlama A kodlu

Tip erkek

## Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı 4 Adet

Vida dişi büyüklüğü M8

Kutup sayısı 3 kutuplu

Kodlama A kodlu

Tip dişi

Malzeme Plastik

O conta, yuvarlak conta malzemesi TPU

Kontaktların malzemesi Altın kaplama

Kontakt başına işletme akımı 1,5 A

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik

Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 31,5 mm x 91,5 mm

Malzeme gövde Plastik

Net ağırlık 101 g

Vida sıkma torku 0 N·m

## Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C, Bağlı hatta bağlı olarak

## Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 65

IP 67

Sertifikasyonlar c UL US

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279219

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ECLASS 13.0 27440108

ECLASS 14.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585


ETIM 7.0 EC003558

ETIM 8.0 EC002585

ETIM 9.0 EC002585


## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir




## Elektrik bağlantısı


| Pin | Pin tahsisi                | İletken rengi  |
|-----|----------------------------|----------------|
| 1   | Soket yeri 1-10 / kontak 1 | kahverengi     |
| 2   | Soket yeri 1-10 / kontak 3 | Mavi           |
| 3   | Soket yeri 1 / kontak 4    | beyaz          |
| 4   | Soket yeri 2 / kontak 4    | Yeşil          |
| 5   | Soket yeri 5 / kontak 4    | pembe          |
| 6   | Soket yeri 3 / kontak 4    | Sarı           |
| 7   | Soket yeri 7 / kontak 4    | siyah          |
| 8   | Soket yeri 4 / kontak 4    | gri            |
| 9   | Soket yeri 6 / kontak 4    | Kırmızı        |
| 10  | Soket yeri 8 / kontak 4    | mor            |
| 11  | Soket yeri 9 / kontak 4    | gri / pembe    |
| 12  | Soket yeri 10 / kontak 4   | Kırmızı / Mavi |



| Pin | Pin tahsisi | İletken rengi         |
|-----|-------------|-----------------------|
| 1   | +           | kahverengi            |
| 3   | -           | Mavi                  |
| 4   | S1          | bkz. yukarıdaki tablo |



## Devre şeması



## Kumanda ve gösterge

| LED | Ekran               | Anlam                 |
|-----|---------------------|-----------------------|
| 1   | yeşil, sürekli ışık | Çalışma voltajı aktif |
| 2   | sarı, sürekli ışık  | Sinyal 1              |

## Aksesuarlar

## Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

| Ürün no. | Adı                | Ürün             | Tanım  |
|----------|--------------------|------------------|--|
| 50139769 | KD U-M12-CA-P1-020 | Bağlantı kablosu | Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu<br>Yuvarlak konektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korumalı: Hayır<br>Kablo uzunluğu: 2.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR  |
| 50139770 | KD U-M12-CA-P1-050 | Bağlantı kablosu | Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu<br>Yuvarlak konektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korumalı: Hayır<br>Kablo uzunluğu: 5.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR  |
| 50139771 | KD U-M12-CA-P1-100 | Bağlantı kablosu | Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu<br>Yuvarlak konektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korumalı: Hayır<br>Kablo uzunluğu: 10.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR |

## Aksesuarlar

## Bağlantı teknolojisi - konektör

| Ürün no. | Adı        | Ürün         | Tanım  |
|----------|------------|--------------|--|
| 50132254 | D M12A-12P | Kablo soketi | Bağlantı: Yuvarlak konektör, M12, aksenal, dişi, A kodlu, 12 kutuplu |



## Genel

| Ürün no. | Adı         | Ürün            | Tanım   |
|----------|-------------|-----------------|---|
| 50134479 | CAP M8K-Set | Bağlantı kapağı | Tür: Boş konektör yerleri için kilitli kapak<br>Vida dişi büyüklüğü: M8<br>Malzeme: Plastik |



## Uyarı



↪ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.