Fiche technique
Câble d'adaptation
Art. n°: 425044
ECO-SD-Set



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique

IP 67 IP 65 c UL us LISTED

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	Barrières immatérielles de sécurité SOLID-2 / SOLID-2E

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond

Connexion 2

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A

Propriétés du câble

Nombre de brins	8 pièce(s)
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de liaison
Diamètre (extérieur) du câble	5,6 mm
Longueur de câble	400 mm
Matériau de gaine	PUR

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau de corps de poignée	PUR
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage A
Verrouillage	Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant

Broche	Affectation des broches	Couleur de brin
1	+24 V	Brun
2	FE/SHIELD	Gris
3	0 V	Bleu
4	Test	Noir
5	n.c.	-
6	n.c.	-
7	n.c.	-
8	n.c.	-



Connexion 2

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau de corps de poignée	PUR
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Verrouillage	Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant

Raccordement électrique

Broche	Affectation des broches	Couleur de brin
1	+24 V	Brun
2	n.c.	-
3	0 V	Bleu
4	Test	Noir
5	FE/SHIELD	Gris