

## Scheda tecnica dati

### Transponder

Cod. art.: 50039070

TFI 03 1601.120

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi
- Ulteriori informazioni
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Serie	TFI
Idoneo per	RFI
Chip	EM4102
Frequenza di lavoro	0,125 MHz

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Accesso alla memoria	Solo lettura
Memoria	8 B
Blocco di memoria	1 pezzo(i)
Dimensione del blocco di memoria	1 B
Tempo di memorizzazione	100 ms

### Certificazioni

Norme di riferimento	ISO 15693
----------------------	-----------

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Disco
Spessore	2,5 mm
Diametro esterno	30 mm
Diametro interno	5 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Peso netto	3,5 g
Tipo di fissaggio	Fissaggio passante

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-20 ... 85 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-20 ... 200 °C

### Certificazioni


Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85235200
eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27280402
eCl@ss 10.0	27280402
eCl@ss 11.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



## Avvisi



### Rispettare l'uso previsto!



- ↳ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ↳ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ↳ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

## Ulteriori informazioni

- In determinate circostanze, la presenza di metallo nel campo di lettura riduce notevolmente la portata.

## Accessori

### Tecnica di fissaggio - Altro

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50107102	Spacer 30 HT	Distanziale	Forma costruttiva dell'alloggiamento: Cilindro cavo Diametro esterno: 30 mm Diametro interno: 5 mm Materiale dell'alloggiamento: Plastica, PA 66

### Avviso



- ↳ È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.