

## Karta danych technicznych


### Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50037339

BK7 KB-140-5000-20

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

## Dane elektryczne

## Parametry wydajnościowe

|                  |            |
|------------------|------------|
| Napięcie robocze | 30 V AC/DC |
|------------------|------------|

## Przylącze

## Przylącze 1

|                  |       |
|------------------|-------|
| Rodzaj przylącza | Sub-D |
|------------------|-------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
|----------------------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | female |
|-----|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Liczba pinów | 26 -pin |
|--------------|---------|

|        |        |
|--------|--------|
| Wersja | osiowy |
|--------|--------|

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

## Właściwości przewodu

|            |             |
|------------|-------------|
| Liczba żył | 26 Piece(s) |
|------------|-------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kolor płaszczka | szary |
|-----------------|-------|

|            |     |
|------------|-----|
| Ekranowane | Tak |
|------------|-----|

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Wersja przewodu | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu) |
|-----------------|------------------------------------------------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Średnica przewodu (zewnątrzna) | 8 mm |
|--------------------------------|------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Długość przewodu | 5.000 mm |
|------------------|----------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Materiał płaszczka | PVC |
|--------------------|-----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Przydatność łańcucha wlezonego | Nie |
|--------------------------------|-----|

## Dane mechaniczne

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 465 g |
|------------|-------|

## Obsługa i wskazanie

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
|---------------------|----------|

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
|--------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
|------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
|------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001855 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC001855 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001855 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

|              |          |
|--------------|----------|
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |
|--------------|----------|

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                  |       |
|------------------|-------|
| Rodzaj przylącza | Sub-D |
|------------------|-------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
|----------------------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| Typ | female |
|-----|--------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Liczba pinów | 26 -pin |
|--------------|---------|

|        |        |
|--------|--------|
| Wersja | osiowy |
|--------|--------|

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|