

## 技术数据表


## 连接电缆

配件编号: 50116738

K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC

### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



## 技术参数

### 连接

#### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

#### 连接2

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
引脚数	4 个引脚
规格	直形

#### 电缆性质

导线数量	4 光束
核心截面	0.25 mm <sup>2</sup>
AWG	24
护套颜色	黑色
屏蔽	否
不含硅树脂	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 ( 外部 )	4.7 mm
电缆长度	300 mm
护套材料	PVC
芯线绝缘	PVC
拖链适用性	否
外套的属性	无 FCKW, 无镉, 无硅树脂且无铅, 易机械加工

外套的耐性 耐油、耐汽油和耐化学药品能力极佳, 阻燃性符合 UL 1581 VW1 / CSA FT1

### 机械数据

最小弯曲半径, 手持式	最小 10 x 导线直径
最小弯曲半径, 固定式	最小 5 x 导线直径

### 环境数据

环境温度, 工作, 手持式	-5 ... 80 °C
环境温度, 工作, 固定式	-30 ... 80 °C

### 认证

认证	c UL US
----	---------

### 分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 电气连接

### 连接1


类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

### 连接2

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
引脚数	4 个引脚
规格	直形

## 接线图

### 接线图



- a 棕色绞合线
- b 白色绞合线
- c 黑色绞合线
- d 蓝色绞合线