


## Technisch gegevensblad Transponder

Art.-nr.: 50117412

TFM 08 1110.210



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Opmerkingen
- Meer informatie



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Serie	TFM
Geschikt voor	RFM
Chip	I-CodeSLI

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Geheugentoegang	Read/Write
Geheugengrootte	28 B
Geheugenblok	112 St.
Geheugenblok grootte	4 B
Opslagtijd	50 ms

### Certificeringen

Geldige norm	ISO 15693
--------------	-----------

### Mechanische gegevens

Bouwworm	Schijf
Dikte	3 mm
Buitendiameter	85 mm
Binnendiameter	4 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	PC
Nettogewicht	20 g

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 75 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-30 ... 120 °C

### Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

### Classificatie

Douanetariefnummer	85235200
eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27280402
eCl@ss 10.0	27280402
eCl@ss 11.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



## Opmerkingen



### Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

## Meer informatie

- Metaal binnen het leesveld kan de reikwijdte eventueel duidelijk verminderen.