

## Scheda tecnica dati

### Connettore

Cod. art.: 50031324

KD 095-4

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Tensione di esercizio	Max. 250 V CA/CC
Corrente nominale di funzionamento	4.000 mA

### Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
------------------------	------------

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare con morsettiere
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Materiale	Metallo
Materiale corpo dell'impugnatura	Plastica
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Angolare

#### Proprietà del cavo

Sezione dei conduttori ammessa	0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	-------------------------------

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Forma ad L
Apertura della chiave	15 mm
Lunghezza	27,5 mm

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 85 °C

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare con morsettiere
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Materiale	Metallo
Materiale corpo dell'impugnatura	Plastica
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Angolare