


Scheda tecnica dati

Cavo di collegamento

Cod. art.: 426042
CB-LDH-10000-12GF

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore Hirschmann (DIN 43651)
Grandezza della filettatura	N11
Tipo	female
Colore del corpo dell'impugnatura	Grigio
Numero di poli	12 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	12 pezzo(i)
Sezione del conduttore	0,5 mm ²
Colore della guaina	Grigio
Schermato	Si
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Diametro del cavo (esterno)	8 mm
Lunghezza cavo	10.000 mm
Materiale dei conduttori	Rame
Materiale della guaina	PVC
Idoneità per catena portacavi	No

Dati ambientali

Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa	-40 ... 80 °C
---	---------------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore Hirschmann (DIN 43651)
Grandezza della filettatura	N11
Tipo	female
Colore del corpo dell'impugnatura	Grigio
Numero di poli	12 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------