

Teknik veri sayfası

Kablo soketi

Ürün no.: 50149062

D PL-M12-5A-K

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	63 V DC
Ölçüm işletmesi akımı	1,5 mm ² 'de 12 A
	2,5 mm ² 'de 16 A

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Malzeme kavrama cismi	Plastik
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	L kodlu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Vidalı terminal
---------------	-----------------

Kablo özellikleri

İzin verilen iletken kesiti	1,5 ... 2,5 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Ölçü (Ø x U)	25 mm x 70 mm
Net ağırlık	43 g

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 105 °C
-------------------------	----------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Malzeme kavrama cismi	Plastik
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	L kodlu
Versiyon	eksenel

Pin Pin tahsisi

1	VCC
2	GND
3	GND
4	VCC
5	FE/KILIF



Bağlantı 2

Bağlantı türü	Vidalı terminal
---------------	-----------------