

技术数据表

连接电缆

配件编号: 50114699

KB DN/CAN-10000 BA

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

基础数据

| | |
|------|-----------|
| 适合接口 | CANopen |
| | DeviceNet |

连接

连接1

| | |
|------|-------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 规格 | 直形 |

连接2

| | |
|----|-----|
| 类型 | 开口端 |
|----|-----|

电缆性质

| | |
|-----------|--|
| 导线数量 | 5 光束 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 屏蔽 | 是 |
| 电缆设计 | 连接电缆(一端打开) |
| 导线直径 (外部) | 7 mm |
| 电缆长度 | 10,000 mm |
| 护套材料 | PUR |
| 拖链适用性 | 是 |
| 移动速度 | 水平 5m 移动路径长度时最高 3.3 m/s , 最大加速度为 5 m/s ² |

分类

| | |
|--------------|----------|
| 税率编号 | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| eCl@ss 10.0 | 27060311 |
| eCl@ss 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |

电气连接

连接1

| | |
|------|-------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | A-编码 |
| 规格 | 直形 |

连接2

| | |
|----|-----|
| 类型 | 开口端 |
|----|-----|

接线图

接线图

