

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50120432

KB USB-1 HS 65x8

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合	HS 65x8
适合接口	USB

连接

连接1	
类型	RJ41
连接2	
类型	USB
接头类型	USB 1.1标准-A
电缆性质	
导线数量	4 光束
护套颜色	灰色
屏蔽	是
电缆设计	螺旋电缆
导线直径 (外部)	4 mm
电缆长度	2,800 mm
护套材料	TPU
拖链适用性	否

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


电气连接

连接1

类型	RJ41
----	------

引脚 引脚分配

1	屏蔽
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	数据+
10	数据-



连接2

类型	USB
接头类型	USB 1.1标准-A

引脚 引脚分配

1	+5 V DC
2	数据-
3	数据-
4	GND

