

## Fiche technique

### Adaptateur

Art. n°: 50110650

KD 01-5-BA-PWR

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Accessoires



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données électriques

#### Données de puissance

Courant de service assigné	4.000 mA
Tension assignée (EN 60664-1)	125 V
Tension assignée de tenue aux chocs (EN 60664-1)	1.500 V

### Connexion

Nombre de connexions 2 pièce(s)

#### Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

#### Connexion 2

Type de connexion Douille jack

#### Propriétés du câble

AWG 18

### Données mécaniques

Ouverture de clé	18 mm
Cycles d'enfichage, max.	> 50
Passage du câble	4 ... 6 mm

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement -40 ... 85 °C

### Certifications

Indice de protection IP 67

### Classification

Numéro de tarif douanier	85366990
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440106
eCl@ss 11.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925

## Raccordement électrique

### Connexion 1


Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

### Connexion 2

Type de connexion Douille jack

## Accessoires

### Blocs d'alimentation

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50110748 *	NT 24-24W	Bloc d'alimentation	Type de bloc d'alimentation: Alimentation enfichable Output: 24 V CC, 1 A Entrée: 110...240 V CA, 50..60 Hz

\* Accessoires nécessaires, à commander séparément

## Accessoires

### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.