

## Scheda tecnica dati

### Adattatore

Cod. art.: 50110650

KD 01-5-BA-PWR

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Corrente nominale di funzionamento	4.000 mA
Tensione nominale (DIN EN 60664-1)	125 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (DIN EN 60664-1)	1.500 V

### Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
------------------------	------------

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Pres a jack
----------------------	-------------

#### Proprietà del cavo

AWG	18
-----	----

### Dati meccanici

Apertura della chiave	18 mm
Cicli di innesto, max.	> 50
Passaggio del cavo	4 ... 6 mm

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 85 °C
-------------------------------------	---------------

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85366990
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440106
eCl@ss 11.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1


Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Pres a jack
----------------------	-------------

## Accessori

### Alimentatori

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50110748 *	NT 24-24W	Alimentatore	Tipo di alimentatore: Alimentatore a spina Uscita: 24 V CC, 1 A Ingresso: 110..240 V CA, 50..60 Hz

\* Accessori necessari, ordinare separatamente

## Accessori

### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.