

## Fiche technique

### Pièce de fixation

Art. n°: 50111391  
BT 20-D10

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Contenu</b>     | 2 écrous de montage M3                   |
|                    | 2 rondelles                              |
|                    | 2 vis M3 x 16                            |
|                    | 2 vis M3 x 6                             |
| <b>Adapté pour</b> | Capteurs de la série 25                  |
|                    | Lecteurs de codes à barres, série BCL 2x |

### Données mécaniques

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Modèle de pièce de fixation</b>         | Système de montage            |
| <b>Type de fixation, côté installation</b> | Fixation par serrage sur tôle |
|  | Pour barre ronde 10 mm        |
| <b>Type de fixation, côté appareil</b>     | À visser                      |
| <b>Matériau de la pièce de fixation</b>    | Métallique                    |

### Classification

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 83024900 |
| <b>eCl@ss 5.1.4</b>             | 27279202 |
| <b>eCl@ss 8.0</b>               | 27279202 |
| <b>eCl@ss 9.0</b>               | 27273701 |
| <b>eCl@ss 10.0</b>              | 27273701 |
| <b>eCl@ss 11.0</b>              | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC003015 |

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

