

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50035863

CB-D9-3000-5GF/GM

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação	30 V CA/CC
--------------------	------------

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	male
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

Características dos cabos

Número de fios	5 Unid.
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de ligação
Comprimento do cabo	3.000 mm
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	male
Número de polos	9 polos
Versão	Axial