

技术数据表


连接电缆

配件编号: 150717

CB-M12-2000-5GM

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	TPU
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A
锁	螺旋接头

连接2

类型	开口端
----	-----

电缆性质

导线数量	5 光束
核心截面	0.34 mm ²
护套颜色	黑色
屏蔽	否
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	6 mm
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PUR
拖链适用性	否

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	TPU
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A
锁	螺旋接头

连接2

类型	开口端
----	-----

接线图

接线图

