



Scheda tecnica dati

Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50103621
KB 031-1000

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

| | |
|------------------------|--------|
| Idoneo per interfaccia | RS 232 |
| | RS 485 |

Dati elettrici

Dati di potenza

| | |
|-----------------------|------------|
| Tensione di esercizio | 30 V CA/CC |
|-----------------------|------------|

Collegamento

Collegamento 1

| | |
|----------------------|---------|
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 15 poli |
| Modello | Assiale |

Collegamento 2

| | |
|----------------------|---------|
| Tipo di collegamento | JST ZHR |
| Numero di poli | 16 poli |

Proprietà del cavo

| | |
|-------------------------------|--|
| Colore della guaina | Nero |
| Schermato | Si |
| Modello di cavo | Cavo di collegamento (aperto da un lato) |
| Diametro del cavo (esterno) | 8,1 mm |
| Lunghezza cavo | 1.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Idoneità per catena portacavi | No |

Classificazione

| | |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| eCl@ss 10.0 | 27060311 |
| eCl@ss 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |

Collegamento elettrico

Collegamento 1

| | |
|----------------------|---------|
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 15 poli |
| Modello | Assiale |

Collegamento 2

| | |
|----------------------|---------|
| Tipo di collegamento | JST ZHR |
| Numero di poli | 16 poli |