

Folha de dados técnicos



Cabo de ligação

N.º do art.: 50103621

KB 031-1000

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para interface	RS 232
	RS 485

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação	30 V CA/CC
--------------------	------------

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	15 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	JST ZHR
Número de polos	16 polos

Características dos cabos

Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	8,1 mm
Comprimento do cabo	1.000 mm
Material da bainha	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	15 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	JST ZHR
Número de polos	16 polos